



## Vis à tête hexagonale filetage total en surcote DIN 933 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M12X30

Numéro d'article 01430.120.030

Marque -

UBB 950351210295

UNSPSC 31161620

EAN 8715492412287

PKG. de 100 Boîte complete  
 uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M12
Longueur (L) (mm)	30
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Informations supplémentaires	surcote DIN 933
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique
Largeur de clé	19

### Normes

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

**Info** Avant le revêtement, les vis et les boulons galvanisés à chaud avec filetage en surcote sont fabriqués avec une tolérance de filetage standard de 6g. Après la galvanisation, ils ne s'adaptent donc PAS aux écrous standard ou aux trous taraudés avec

une tolérance de filetage de classe 6H. Les écrous appropriés sont taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6AZ (surdimensionnée).

## Spécifications techniques

k	7.5
P	1.75
s	19

## Dessin technique

