

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué passivé jaune 10.9 M12X110/S=19

Numéro d'article	04104.120.110
Marque	-
UBB	953351909551
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175549
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	110 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12

Dessin technique



k	7.5
L (mm)	110
P	1.75
s	19

FABORY