


Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 10.9 M16X70



| | |
|-------------|------------------------------|
| Article n ° | 04104.160.070 |
| Marque | - |
| UBB | 953351910377 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715493175747 |
| PKG. de 1 | Boîte complete uniquement |

Paramètres techniques

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Diamètre (d-D) | M16 |
| Longueur (L) (mm) | 70 |
| Classe | 10.9 |
| Mode d'entraînement | Hexagonale |
| Forme de tête | Tête hexagonale |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Droit |
| Revêtement | Electro zingué passivé jaune |
| Filetage | Filetage métrique |

Normes

| | |
|------|------------|
| NEN | 1555 |
| NF | E25-112 |
| DIN | 931 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO | 4014 |

Spécifications techniques

| | |
|----------------------------|----|
| b (min.): 125mm<L≤200mm | 44 |
| b (min.): L>200mm | 57 |
| b (min.): L≤125mm | 38 |
| k | 10 |
| P | 2 |
| s | 24 |

Dessin technique

