

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 10.9 M16X70

Numéro d'article 04104.160.070

Marque -

UBB 953351910377

UNSPSC 31161620

EAN 8715493175747

PKG. de 1 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	70 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Info Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.

Normes

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Spécifications techniques


b (min.): 44
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): L200mm 57

b (min.): $L \leq 125$ mm 38

d-D M16

Dessin technique



k	10
L (mm)	70
P	2
s	24

FABORY