

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M6X35

Numéro d'article	04105.060.035
Marque	-
UBB	500505619972
UNSPSC	31161620
EAN	8715494438889
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	35 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Filetage	Filetage métrique
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4

Dessin technique

L (mm)	35
P	1
S	10

FABORY

