FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X80

Numéro d'article	04105.060.080
Marque	-
UBB	500575130330
UNSPSC	31161620
EAN	8715494313988
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	80 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4

Dessin technique

L (mm)	80
P	1
s	10