FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X50

Numéro d'article	04105.100.050
Marque	-
UBB	500505560887
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439107
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	50 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10

Dessin technique

k	6.4
L (mm)	50
P	1.5
s	17

