

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 DIN 931 M10X80



Article n ° 04105.100.080

Marque -

UBB 500505561125

UNSPSC 31161620

EAN 8715494439152

PKG. de 100 Boîte complete
 uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M10
Longueur (L) (mm)	80
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Informations supplémentaires	DIN 931
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Filetage	Filetage métrique
Largeur de clé	17
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 32
 125mm < L ≤ 200mm

Dessin technique

b (min.): $L > 200\text{mm}$ 45

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$ 26

ur course
k SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS 6.4

P 1.50

s 17

