

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M10X100

Numéro d'article	04105.100.100
Marque	-
UBB	500505561380
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439190
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	100 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Filetage	Filetage métrique
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10

Dessin technique

k	6.4
L (mm)	100
P	1.5
s	17

FABORY

