

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M16X160

Numéro d'article 04105.160.160

Marque -

UBB 500505564434

UNSPSC 31161620

EAN 8715494439602

PKG. de 10 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	160 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Filetage	Filetage métrique
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16

Dessin technique

k	10
L (mm)	160
P	2
s	24

FABORY

