

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X180

Numéro d'article	04105.240.180
Marque	-
UBB	500505565910
UNSPSC	31161620
EAN	8715494440646
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	180 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24

Dessin technique

k	15
L (mm)	180
P	3
s	36

