

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M24X200

Numéro d'article	04105.240.200
Marque	-
UBB	500505566090
UNSPSC	31161620
EAN	8715494440653
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	200 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Filetage	Filetage métrique
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24

Dessin technique

k	15
L (mm)	200
P	3
s	36

FABORY

