

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 12.9 M8X60

Numéro d'article	04108.080.060
Marque	-
UBB	955351407924
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849594
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	60 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

#### Info

Avertissement:  
la galvanisation  
électrolytique de  
ces produits peut  
provoquer un risque  
de fragilisation par  
l'hydrogène.


### Normes

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	60
P	1.25

### Dessin technique



# FABORY