FABORY

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M6X12

Numéro d'article	04113.060.012
Marque	-
UBB	952351670619
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118585
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	12 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Dacromet 500 LC Grade A
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Spécifications techniques

d-D	M6
k	4
L (mm)	12
P	1
s	10

Dessin technique

