

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M16X60

Numéro d'article	04113.160.060
Marque	-
UBB	954351248131
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118899
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	60 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Dacromet 500 LC Grade A
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Spécifications techniques

d-D	M16
k	10
L (mm)	60
P	2
s	24

Dessin technique

