

## Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 10.9 M12X1,50X70



Numéro d'article	04160.120.070
Marque	-
UBB	950351333709
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120717
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	70 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Metric fine thread
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


### Normes

ISO	8765
NEN	1555
DIN	960
NF	E25-152

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	70

### Dessin technique



P

1.5

s

**FABORY**

19