FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 10.9 M14X1,50X60

Numéro d'article	04160.140.060
Marque	-
UBB	950351334129
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120793
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	60 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Metric fine thread
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

ISO	8765
NEN	1555
NF	E25-152
DIN	960

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	60

Dessin technique



P	1.5
s	22

FABORY