

## Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Brut 10.9 M10X1,00X60



Numéro d'article	04161.100.060
Marque	-
UBB	950351335290
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121165
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	60 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique à pas extra fin

Info  
Avertissement:  
la galvanisation  
électrolytique de  
ces produits peut  
provoquer un risque  
de fragilisation par  
l'hydrogène.


### Normes

ISO	8765
DIN	960
NF	E25-152
NEN	1555

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

### Dessin technique



L (mm) 60

P 1

s 17