

Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Brut 10.9 M10X1,00X70



Numéro d'article	04161.100.070
Marque	-
UBB	950351335373
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121172
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	70 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique à pas extra fin

Info

Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.


Normes

DIN	960
ISO	8765
NF	E25-152
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Dessin technique



L (mm) 70

P 1

s 17