

Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Brut 10.9 M10X1,00X100



Numéro d'article	04161.100.100
Marque	-
UBB	953351781174
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121202
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M10
Longueur (L) (mm)	100
P	1
Largeur de clé	17
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique à pas extra fin

Info
 Avertissement:
 la galvanisation
 électrolytique de
 ces produits peut
 provoquer un risque
 de fragilisation par
 l'hydrogène.

Normes

ISO	8765
NF	E25-152
DIN	960

Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	32
b (min.): L>200mm	45

Dessin technique

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
k	FABORY 6.4
s	17

