

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M24X90



Numéro d'article	07060.240.090
Marque	-
UBB	950351420415
UNSPSC	31161605
EAN	8715492059390
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M24
Longueur (L) (mm)	90
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125
DIN	912
BS	4168-1

Spécifications techniques

b	60
d_k (max.)	36
Filetage total quand $L \leq$	85
k (max.)	24
P	3
s	19

Dessin technique

