

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M30X280



Numéro d'article	07060.300.280
Marque	-
UBB	952351354560
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060044
PKG. de 2	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	280 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.3.1M
ISO	4762
BS	4168-1
NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912

Spécifications techniques

b	72
d-D	M30
dk (max.)	45
Filetage total quand $L \leq$	100
k (max.)	30
L (mm)	280
P	3.5
s	22

Dessin technique

