

## Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M36X120



Numéro d'article	07060.360.120
Marque	-
UBB	952351356474
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060273
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M36
Longueur (L) (mm)	120
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

### Normes

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125

### Spécifications techniques

b	84
d <sub>k</sub> (max.)	54
Filetage total quand L ≤	110
k (max.)	36
P	4
s	27

### Dessin technique

