

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M36X240



Numéro d'article	07060.360.240
Marque	-
UBB	952351357043
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060365
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M36
Longueur	240 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.3.1M
DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241

Spécifications techniques

b	84
d-D	M36
dk (max.)	54
Filetage total quand $L \leq$	110
k (max.)	36
L (mm)	240
P	4
s	27

Dessin technique

