

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M42X180



Numéro d'article	07060.420.180
Marque	-
UBB	952351359023
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060563
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M42
Longueur (L) (mm)	180
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
DIN	912
ISO	4762
NF	E25-125

Spécifications techniques

b	96
d_k (max.)	63
Filetage total quand $L \leq$	130
k (max.)	42
P	4.50
s	32

Dessin technique

