



Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M3X10

Numéro d'article	07065.030.010
Marque	-
UBB	500577358913
UNSPSC	31161605
EAN	8715494328746
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	10 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

ISO	4762
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125
BS	4168-1

Spécifications techniques

b	18
d-D	M3
dk (max.)	5.5
Filetage total quand $L \leq$	20

Dessin technique



k (max.)	3
L (mm)	10
P	0.5
s	2.5

FABORY