

Vis épaulée à tête cylindrique à six pans creux UNC ASME B18.3 Acier Brut 012.9 (#10)1/4X1.1/4



Numéro d'article	07116.048.031
Marque	-
UBB	953351303656
UNSPSC	31161605
EAN	8715492066510
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur	1.1/4 Inch
Classe	012.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Unified National Coarse

Normes

ASME	B18.3
BS	2470

Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène. Toutes les dimensions du tableau ci- dessus sont en pouces. Marking of these screws is not mandatory. Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability. Attention:
------	---

As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Spécifications techniques

A (max.)	0.375
D	0.25
D1	0.19
E	0.375
H (max.)	0.188
J	0.125
Filets par pouce	24
D (min.)	0.246
D (max.)	0.248

Dessin technique

