FABORY

Milwaukee Sans fil Cliquet M12 FIR38-201B (3/8)

Numéro d'article	0R120532
Marque	-
UBB	500680680195
UNSPSC	27112700
EAN	4058546029708
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Tension nominale	12
Longueur	281
Capacité d'accu	2
Insertion d'outils	3/8 pouce externe carré
Vitesse de rotation au ralenti	0 - 200
Nombre d'accus fournis	1
Model	M12 FIR38-201B
Safety	M12 FIR38-201B
Type	BH_NF_inh_02_EN

Normes