

Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier Brut 14H M4X30



Numéro d'article	20010.040.030
Marque	-
UBB	950351713397
UNSPSC	31161505
EAN	8715492601865
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	30 mm
Classe	14H
Mode d'entraînement	Fendue
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Point	Plat
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4766
NEN	1487
NF	E25-160
DIN	551

Spécifications techniques

d-D	M4
D (mm)	2.5
dp	2.5
L (mm)	30
n	0.6
P	0.7

Dessin technique

