

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Brut Gr.B7 - Gr.2H 5/8X250 (9.3/4)



Numéro d'article	22080.158.247
Marque	-
UBB	951353842531
UNSPSC	31161619
EAN	8715493346772
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	5/8 Inch
Longueur	250 mm
Classe	Gr.B7 - Gr.2H
Matière	Acier
Matière technique	ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	11
Info	Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Normes

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Spécifications techniques

B	1.0625
L (mm)	250

Dessin technique

M

15.5

FABORY

