

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Brut Gr.B7 - Gr.2H 3/4X170 (6.3/4)



| | |
|------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 22080.191.171 |
| Marque | - |
| UBB | 950353065960 |
| UNSPSC | 31161619 |
| EAN | 8715492617569 |
| PKG. de 1 | Boîte complete uniquement |

Paramètres techniques

| | |
|-----------------------|---|
| Diamètre | 3/4 Inch |
| Longueur | 170 mm |
| Classe | Gr.B7 - Gr.2H |
| Matière | Acier |
| Matière technique | ASTM A193 - ASTM A194 |
| Direction du filetage | Droit |
| Revêtement | Brut |
| Filetage | Unified National Coarse |
| Filets par pouce | 10 |
| Info | Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins. |

Normes

| | |
|------|---------------|
| ASME | B16.5/B18.2.2 |
| BS | ≈4882 |
| ASTM | A193/A194 |

Spécifications techniques

| | |
|--------|------|
| B | 1.25 |
| L (mm) | 170 |

Dessin technique

