

## Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Brut Gr.B7 - Gr.2H 3/4X235 (9.1/4)



Numéro d'article	22080.191.234
Marque	-
UBB	500578019589
UNSPSC	31161619
EAN	8715494337991
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	3/4 Inch
Longueur	235 mm
Classe	Gr.B7 - Gr.2H
Matière	Acier
Matière technique	ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	10
Info	Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

### Normes

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

### Spécifications techniques

B	1.25
L (mm)	235

### Dessin technique

