



Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Brut Gr.B7 - Gr.2H 3/4X400 (15.3/4)

Numéro d'article	22080.191.400
Marque	-
UBB	500578022047
UNSPSC	31161619
EAN	8715494338240
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3/4 Inch
Longueur	400 mm
Classe	Gr.B7 - Gr.2H
Matière	Acier
Matière technique	ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	10
Info	Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Normes

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Spécifications techniques

B	1.25
---	------

Dessin technique

L (mm) 400

M 18.7

