



## Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Electro zingué Gr.B7 - Gr.2H 1/2X80 (3.1/4)

Numéro d'article	22082.127.082
Marque	-
UBB	951353662848
UNSPSC	31161619
EAN	8715493205383
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	1/2 Inch
Longueur	80 mm
Classe	Gr.B7 - Gr.2H
Matière	Acier
Matière technique	ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	13
Info	Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

### Normes

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

### Spécifications techniques

B	0.875
---	-------

### Dessin technique

L (mm) 80

M 12.3

