



Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Brut Gr.B7M - Gr.2HM 5/8X290 (11.3/8)

Numéro d'article	22085.158.290
Marque	-
UBB	500578765397
UNSPSC	31161619
EAN	8715494379960
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	5/8 Inch
Longueur	290 mm
Classe	Gr.B7M - Gr.2HM
Matière	Acier
Matière technique	ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	11
Info	Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Normes

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Spécifications techniques

B	1.0625
---	--------

Dessin technique

L (mm)	290
M	15.5

