

## Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Electro zingué Gr.B7 - Gr.2H 1.1/4X375 (14.3/4)



Numéro d'article	22092.317.374
Marque	-
UBB	500578086075
UNSPSC	31161619
EAN	8715494317603
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	1.1/4 Inch
Longueur	375 mm
Classe	Gr.B7 - Gr.2H
Matière	Acier
Matière technique	ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	8 Unified National
Filets par pouce	8

**Info**  
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

### Normes

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

### Spécifications techniques

B	2
L (mm)	375

### Dessin technique

