



Écrou hexagonal lourd ASME ≈B18.2.4.6M Acier inoxydable (Inox) ASTM A194M Gr.8MA M14

Numéro d'article 22432.140.001

Marque -

UBB 500635549891

UNSPSC 31161727

EAN 8715492923004

PKG. de 1 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Classe	Gr.8MA
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	ASTM A194M
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Surplats dérogent à la norme ASME B18.2.4.6M et sont conformes à la norme DIN 934. Selon la disponibilité, les écrous peuvent être fournis avec des surplats plus grands selon ASME B18.2.4.6M.

Normes

ASME	≈B18.2.4.6M
ASTM	A194M

Spécifications techniques

d-D	M14
F	22
H	14
P	2

Dessin technique

FABORY

