

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M5X60



Numéro d'article	24520.050.060
Marque	-
UBB	950353118512
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630803
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	60 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
NEN	≈1602
DIN	84
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8.5
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	3.3
L (mm)	60
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.3

Dessin technique