

## Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M5X100



Numéro d'article	24520.050.100
Marque	-
UBB	950353118850
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630841
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	100 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

BS	≈4183
NEN	≈1602
DIN	84
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127

### Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8.5
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	3.3
L (mm)	100
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.3

### Dessin technique