

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M6X12



Numéro d'article	24520.060.012
Marque	-
UBB	950353119197
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630872
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	12 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈1207
DIN	84
NF	≈E25-127
BS	≈4183
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	12
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Dessin technique