FABORY



Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M8X12

Numéro d'article	24520.080.012
Marque	-
UBB	950353120658
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631138
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	12 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
BS	≈4183
NF	≈E25-127
DIN	84
ISO	≈1207

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	12
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Dessin technique