

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M8X80



Numéro d'article	24520.080.080
Marque	-
UBB	950353121722
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631282
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	80 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
BS	≈4183
NEN	≈1602

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	80
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Dessin technique