



Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M12X25

Numéro d'article	24520.120.025
Marque	-
UBB	950353123132
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631510
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	25 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
BS	≈4183
NEN	≈1602
DIN	84

Spécifications techniques

d-D	M12
Thread length (min.)	38
dk (max.)	18
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	7
L (mm)	25
n	3
P	1.75
t (min.)	3

Dessin technique