FABORY

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M2,5X4

Numéro d'article	24540.025.004
Marque	-
UBB	950353129741
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632593
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2.5
Longueur	4 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-123
DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Filetage total quand L ≤	20
k (max.)	1.5
L (mm)	4
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Dessin technique