

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M3X16



Numéro d'article	24540.030.016
Marque	-
UBB	950353131473
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632883
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	16 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filetage total quand L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	16
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Dessin technique

