

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M3X45



Numéro d'article	24540.030.045
Marque	-
UBB	950353132042
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632975
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	45 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈2009
BS	≈4183
NF	≈E25-123
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filetage total quand L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	45
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Dessin technique

