



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M3,5X8

Numéro d'article	24540.035.008
Marque	-
UBB	950353132794
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633064
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3.5
Longueur	8 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Spécifications techniques

d-D	M3.5
Thread length (min.)	20
dk (max.)	6.5
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	1.93
L (mm)	8
n	0.8
P	0.6
t (min.)	0.7

Dessin technique

