

## Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M3,5X12



Numéro d'article	24540.035.012
Marque	-
UBB	950353132950
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633088
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M3.5
Longueur	12 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

BS	≈4183
NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M

### Spécifications techniques

d-D	M3.5
Thread length (min.)	20
dk (max.)	6.5
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	1.93
L (mm)	12
n	0.8
P	0.6
t (min.)	0.7

### Dessin technique

