FABORY



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M4X10

Numéro d'article	24540.040.010
Marque	-
UBB	950353133784
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633194
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	10 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
BS	≈4183
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
DIN	963

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	10
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Dessin technique

