FABORY



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M4X70

Numéro d'article	24540.040.070
Marque	-
UBB	950353134857
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633330
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	70 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
DIN	963
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	70
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Dessin technique

